





Technical drawings of the headphones. The top row shows a side view of the headphones with 'L' and 'R' labels on the ear cups, and a top-down view of the ear cups. The bottom row shows a side view of the headphones with a 90° rotation arrow, and a top-down view of the ear cups. The bottom right shows a detail of the cable with a 3.5 mm jack and a 3.5 mm connector.




The diagram shows a control panel with a power button (a small circle) and a media control button (a circle with a play/pause symbol). The power button is connected to a power source. The media control button is connected to a media source. The diagram is labeled with the number 4.




The diagram illustrates the components of the OneOdio A100 system and two connection methods. On the left, a speaker is shown with a 3.5 mm jack input. Below it, a cable labeled "Option 2" is shown with a 3.5 mm jack on one end and a coiled cable on the other. In the center, a cable with a 6.35 mm jack is shown connected to an "AMP" (amplifier) unit. The amplifier has a volume knob and a power button. Below the amplifier is a plus sign, followed by a graphic equalizer unit with a frequency slider and a power button. At the bottom, a guitar is shown connected to the system.



Frequency: 再生周波数: Fréquence de réponse : Resposta en frecuencia: Risposta in Frequenza: Частотная характеристика: 주파수 응답: Pasma przenoszenia:	40 mm	20 Hz - 40 kHz	2 m - Porta User
Sensitivity: 感度 Sensibilité : Sensibilità: Sensibilità: 감도 Sensibilidade:	110 dB±3 dB	Max input power: Max. Eingangsleistung: 最大入力: Puissance maximale : Potencia máxima de entrada: Potenza Massima d'Ingresso: Макс. входная мощность: 최대 입력 전력: Maksymalna moc wejściowa:	30 mW
Type: 타입 Impedance: 임피던스 Impedanz: インピーダンス: Impédance : Impedancia: Impedanza: Сопротивление:	3.5 mm & 6.35 mm Stereo	32 Ω	1,2 m - 2 m - Porta Pykon



2 m - 3 m Wendekabel mit 3,5 mm auf 6,35 mm Stecker Zugbeutel Bedienungsanleitung	Our friendly customer service is available in English Unser freundliches Kundenservice ist auch in Englisch verfügbar 当社のカスタマーサービスチームは英語でもお話しします	Our friendly customer service is available in English Unser freundliches Kundenservice ist auch in Englisch verfügbar 当社のカスタマーサービスチームは英語でもお話しします
Prise 3,5 mm à 3,5 mm avec micro (1,2 m) Prise 3,5 mm à 6,35 mm (de 2 m à 3 m). Pochette de Transport Mode d'emploi	Prise 3,5 mm à 3,5 mm avec micro (1,2 m) Prise 3,5 mm à 6,35 mm (de 2 m à 3 m). Pochette de Transport Mode d'emploi	Notre service client est toujours à votre disposition Nuestro amable equipo de atención al cliente puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento Il nostro team post-vendita sarà a vostra disposizione
microfono 3,5 mm	Cavo da 1,2 m: da 3,5 mm a 3,5 mm con microfono Cavo spiralato da 2m a 3m: da 3,5 mm a 6,35 mm Custodia per il trasporto Manuale per l'utente	Il nostro team post-vendita sarà a vostra disposizione seguenti: Наша дружелюбная команда пост-продажной поддержки будет рада вам помочь Мы работаем с вами на русском языке
3,5 mm 5,5 mm	길이 1.2 미터 마이크로 일체형 3.5mm ~ 3.5mm 케이블 길이 2~3 미터 3.5mm ~ 6.35mm 코일 케이블 휴대용 가방 사용자 매뉴얼	본 설명서에서 다루지 않은 본 기기에 관한 자세한 내용은 본 제품의 설명서를 참조하십시오 Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy na wasze pytania i prośby Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам решить любую проблему
3,5 mm 5,5 mm	길이 1.2 미터 마이크로 일체형 3.5mm ~ 3.5mm 케이블 길이 2~3 미터 3.5mm ~ 6.35mm 코일 케이블 휴대용 가방 사용자 매뉴얼	본 설명서에서 다루지 않은 본 기기에 관한 자세한 내용은 본 제품의 설명서를 참조하십시오 Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy na wasze pytania i prośby Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам решить любую проблему
3,5 mm 5,5 mm	길이 1.2 미터 마이크로 일체형 3.5mm ~ 3.5mm 케이블 길이 2~3 미터 3.5mm ~ 6.35mm 코일 케이블 휴대용 가방 사용자 매뉴얼	본 설명서에서 다루지 않은 본 기기에 관한 자세한 내용은 본 제품의 설명서를 참조하십시오 Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy na wasze pytania i prośby Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам решить любую проблему
3,5 mm 5,5 mm	길이 1.2 미터 마이크로 일체형 3.5mm ~ 3.5mm 케이블 길이 2~3 미터 3.5mm ~ 6.35mm 코일 케이블 휴대용 가방 사용자 매뉴얼	본 설명서에서 다루지 않은 본 기기에 관한 자세한 내용은 본 제품의 설명서를 참조하십시오 Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy na wasze pytania i prośby Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам решить любую проблему
3,5 mm 5,5 mm	길이 1.2 미터 마이크로 일체형 3.5mm ~ 3.5mm 케이블 길이 2~3 미터 3.5mm ~ 6.35mm 코일 케이블 휴대용 가방 사용자 매뉴얼	본 설명서에서 다루지 않은 본 기기에 관한 자세한 내용은 본 제품의 설명서를 참조하십시오 Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy na wasze pytania i prośby Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам решить любую проблему
3,5 mm 5,5 mm	길이 1.2 미터 마이크로 일체형 3.5mm ~ 3.5mm 케이블 길이 2~3 미터 3.5mm ~ 6.35mm 코일 케이블 휴대용 가방 사용자 매뉴얼	본 설명서에서 다루지 않은 본 기기에 관한 자세한 내용은 본 제품의 설명서를 참조하십시오 Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy na wasze pytania i prośby Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам решить любую проблему



en contact us:
 uns kontaktieren:
 ち頂いてます。連絡先はこちらまで:
 ordonnées suivantes:
 continuación le indicamos cómo
 re informazioni di contatto sono le
 ности помощь. Вы можете

Tel.: +441616371080
 Email: info@apex-ce.com

US Agent:
 TRANS-PAC CHINA LLC
 Add.: 3715 S 182nd Street, C120 Seatac, WA
 98188-9993, US
 Tel.: +1 (818) 818-0538
 Email: lisaleeinchina@gmail.com

Manufacture:
 Add.: 6th
 Cultural
 Caowei
 Shenzhou
 Email: li
 Tel.: +86



ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących bezpieczeństwa użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, wykryte i wyeliminowane.

